


RR/DR

RoHS 目录编号 W4017

大部分反射镜镜架和透镜镜架都附属此零件。万一丢失时请采购同类零件。



螺纹环

树脂垫圈

信息

▶关于分光镜用镜架内的大倒角螺纹环，请另外咨询。


注意

▶如用于其它公司的镜筒，可能出现螺纹紧无法拧动的现象。所以不推荐用于其它公司的产品。


- 螺纹环和树脂垫圈分别是5个1包装。螺纹环和树脂垫圈是分开销售的。
- 可另购锁紧用的专用螺纹环扳手（NRS）。

外形图

螺纹环



树脂垫圈




型号	1包装 [个]	外径 φA (mm)	内径 φB (mm)	厚度 C (mm)	螺距 (mm)	主要材料: 铝合金 表面处理: 黑色氧化	
RR-10-5	5	φ 10.85	φ 7	3	0.75		
RR-12.7-5	5	φ 13.55	φ 9.7	3	0.75		
RR-15-5	5	φ 15.85	φ 12	3	0.75		
RR-20-5	5	φ 20.85	φ 17	3	0.75		
RR-25-5	5	φ 25.85	φ 22	3	0.75		
RR-25.4-5	5	φ 26.25	φ 22	3	0.75		
RR-30-5	5	φ 30.85	φ 27	3	0.75		
RR-38.1-5	5	φ 38.95	φ 35	3	0.75		
RR-40-5	5	φ 40.85	φ 37	3	0.75		
RR-50-5	5	φ 50.85	φ 46	3	0.75		
RR-50.8-5	5	φ 51.65	φ 47	3	0.75		
RR-52-5	5	φ 52.85	φ 48	3	0.75		
RR-60-5	5	φ 60.85	φ 56	3	0.75		
RR-80-5	5	φ 81.1	φ 75	3.5	1		
RR-100-5	5	φ 101.1	φ 95	4	1		
RR-130-5	5	φ 131.1	φ 124	4	1		
RR-150-5	5	φ 151.1	φ 144	4	1		

型号	1包装 [个]	外径 φD (mm)	内径 φE (mm)	厚度 F (mm)	主要材料: 树脂 表面处理: 无	
DR-10-5	5	φ 10	φ 7	1		
DR-12.7-5	5	φ 12.7	φ 9.7	1		
DR-15-5	5	φ 15	φ 12	1		
DR-20-5	5	φ 20	φ 17	1		
DR-25-5	5	φ 25	φ 22	1		
DR-25.4-5	5	φ 25.4	φ 22	1		
DR-30-5	5	φ 30	φ 27	1		
DR-38.1-5	5	φ 38.1	φ 35	1		
DR-40-5	5	φ 40	φ 37	1		
DR-50-5	5	φ 50	φ 46	1		
DR-50.8-5	5	φ 50.8	φ 47	1		
DR-52-5	5	φ 52	φ 48	1		
DR-60-5	5	φ 60	φ 56	1		
DR-80-5	5	φ 80	φ 75	1.5		
DR-100-5	5	φ 100	φ 95	1.5		
DR-130-5	5	φ 130	φ 124	2		
DR-150-5	5	φ 150	φ 144	2		

NRS

RoHS 目录编号 W4018

螺纹环扳手是一种适用于不同尺寸螺纹环的专用扳手。
它不容易损伤光学元器件以及螺纹环，可方便光学元件的固定。




技术指标

型号	使用尺寸范围 (mm)	A (mm)	B (mm)	主要材料: 不锈钢, 铁 表面处理: 镀铬	
NRS-50	φ 10~φ 50用	50	70		
NRS-100	φ 10~φ 100用	100	120		
NRS-150	φ 10~φ 150用	150	170		

- 把扳手上的刻度调整到透镜的外径数值时，扳手的间隔就正好合适。

外形图

NRS



应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

透镜

棱镜

偏光镜

激光器

光束整形

滤光片

快门

其它

光纤