

# 简易暗室组件 超净简易暗室组件

DRU  
DRUC

目录编号 W6016

使用嵌入式接头，直角连接件和钢型材，经过组装后只要罩上暗幕，即可成为简易的暗室。

- 暗室的顶棚和四周的五面采用一体型暗幕覆盖，保证良好的遮光性能。
- 附带白色LED手电筒，方便暗室作业。
- 请根据防振台尺寸和作业面积要求选择暗室尺寸大小。

应用系统

光学元件·  
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

防振系统 / 光学平台

暗室



光具座

支柱

连接板

底板

工具

类型	简易暗室组件 DRU	超净简易暗室组件 DRUC						
外观								
特征	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 简单地设置图像测量，感光试验，光学计量等必不可少的暗室空间。</li> <li>• 组装后易于拆卸，不移动或不使用时便于保管。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 简单地设置高精度，高可靠性光学计量·试验·作业等必不可少的超净暗室空间。</li> <li>• 空气净化组件的喷出口清洁度，在集尘效率为100级时，喷出气流风速约为0.5m/s。暗室内的清洁度也取决于暗室的大小，使用五分钟后可达到7级(10,000级)左右的清洁度。</li> <li>• 附带小型排气式换气扇。</li> </ul>						
暗幕	<table border="1"> <tr> <td>材料</td> <td>表面：聚酯纤维 里面：氯丁橡胶</td> </tr> <tr> <td>遮光性</td> <td>遮光一级(99.99~100%)</td> </tr> <tr> <td>耐燃性</td> <td>防火</td> </tr> </table>	材料	表面：聚酯纤维 里面：氯丁橡胶	遮光性	遮光一级(99.99~100%)	耐燃性	防火	
材料	表面：聚酯纤维 里面：氯丁橡胶							
遮光性	遮光一级(99.99~100%)							
耐燃性	防火							

## 信息

- ▶ 简易暗室组件由暗幕，管材，塑料锤组成。一般的组装时间：(例) 组装DRU-1816约需要30分钟(两人)。
- ▶ 为了保证暗室的清洁度，请穿戴无尘服后，再进入暗室内操作。我们还可以提供无尘服。▶ [参照网页](#)
- ▶ 可提供超净简易暗室组件交换用HEPA过滤器(CD3052535)，请咨询营业部。


## 注意

- ▶ 暗幕打开与关闭方式为合拢式。也可对应窗帘导轨式。(方便操作人员出入，但是暗幕和入口窗帘之间可能产生缝隙，因此遮光性能比合拢式要低。请咨询营业部。)
- ▶ 简易超净暗室组件(DRUC) 附带窗帘挂钩。
- ▶ 可提供其他尺寸形状的暗室组件制作。此时白色LED灯需另购。详情请咨询营业部。

## 关于骨架的说明

简易暗室组件，超净简易暗室组件的构架使用管径为 $\phi 28\text{mm}$ 的钢框架。结构与强度如图所示。利用塑料锤，连接T形·L形的接合管即可组装。

### 构造



### 强度

A [尺寸]	B [最大强度]
450mm	约1,666N (170kgf)
900mm	约1,784N (180kgf)
1,800mm	约1,392N (140kgf)

## 技术指标

简易暗室组件	超净简易暗室组件	宽度 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)
型号	型号			
DRU-1212	DRUC-1212	1,200	1,200	2,000
DRU-1515	DRUC-1515	1,500	1,500	2,000
DRU-1816	DRUC-1816	1,800	1,600	2,000
DRU-2017	DRUC-2017	2,000	1,700	2,000
DRU-2219	DRUC-2219	2,200	1,900	2,000
DRU-2819	DRUC-2819	2,800	1,900	2,000
DRU-3020	DRUC-3020	3,000	2,000	2,000

### DRU / GP-6BK

目录编号 W6017

#### ■暗室用白色荧光灯



把挂钩挂到暗室的钢框上, 就可以实现固定。

- 单管白色荧光灯 (20W)。
- 尺寸: (W) 610 × (D) 108 × (H) 86mm (不含突起部)
- 自重: 1.2kg
- 挂钩部链条的长度: 360mm (可调整)
- 电源线长度: 0.3m+延长线5m
- 电源: AC100V50/60Hz
- 功率: 20W
- 使用灯管和起辉器型号 灯管: FL20SS / 起辉器: FG-IE

#### 信息

▶需要更换荧光灯时请购买普通荧光灯。

型号	DRU-RL-2
----	----------

#### ■白色LED手电筒



使用高亮度芯片的白色LED手电筒, 适用于在暗室内进行调整作业时进行照明。

- 电灯时间: 连续使用时约10个小时 (更换电池的参考时间)
  - 尺寸:  $\phi 22 \times 92$ mm
  - 自重: 0.061kg (含电池)
  - 使用电池: 单3电池1节 (附属品)
- 附属电池仅为试用品, 我们不保证其使用寿命。敬请谅解。

型号	GP-6BK
----	--------

#### ■暗室用小型换气扇



这是一款不漏光的换气扇。  
有排气式 (DRU-VF) 和吸气式 (DRU-IF) 两种。

- 尺寸: (W) 160 × (D) 160 × (L) 193mm (不含突起部)
- 自重: 2.2kg
- 电源线长度: 3m (带开关)
- 电源: AC100V±10% 50/60Hz
- 消费功率: 14W
- 小型换气扇的吸排气能力大致为 $2.7\text{m}^3/\text{分}$

#### 信息

- ▶如果要安装到暗室上时, 需要在暗幕上进行加工。附带有固定用的部件。
- ▶我们还准备了吸排气能力为 $6.2\text{m}^3/\text{分}$ 的换气扇。详情请咨询营业部。

型号	类型
DRU-IF	吸气式
DRU-VF	排气式

### LMC / LMT


目录编号 W6018

这是一款便于测量防振台·光学实验台等各种装置水平状态的工具。



- LMC型为圆形, LMT型为T形。
- LMC型在气泡与中心刻度一致时, 表明测量物体处于水平状态。带有安装孔, 可固定到元件或其他装置上。
- LMT为T形, 可同时测量纵横2个方向的水平状况。

#### 外形图



#### 技术指标

型号	外形尺寸 (mm)	A (mm)	感度 (°)	材料	表面处理	自重 (kg)
LMC-2	$\phi 32$	3- $\phi 2.5$ , PCD $\phi 27$	1	铝合金	黑色涂装	0.022
LMC-3	$\phi 32$	3- $\phi 2.5$ , PCD $\phi 26$	1	黄铜	黑铬	0.028
LMT-1	45×35	—	1	铝合金	黑色涂装	0.027